

Sada elektronických skrutkovačov v kartóne

608CS5E





Profiles



Product features

- 4x krížový (PH) elektronický skrutkovač (produkt 615E) rozm. PH 000x60, PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80
- 1x krížový (PZ) elektronický skrutkovač (produkt 625E) rozm. PZ 0x60

| Product name | SKU | Article | Dimensions | Quantity |
|--|---|---------|---------------------------------------|----------|
| Sada elektronických skrutkovačov v kartóne | 620962 | 608CS5E | - | 5 |
| Skrutkovač krížový (PH) elektronický mikro |  | 615E | PH 000x60, PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80 | 4 |
| Skrutkovač krížový (PZ) elektronický |  | 625E | PZ 0x60 | 1 |

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Safety tips



- Pomocou skrutkovača pridržiavajúceho skrutky začnite skrutkovať na nepohodlných a ťažko dostupných miestach.
- V blízkosti, kde nie je možné použiť bežný skrutkovač, použite hrubý skrutkovač.
- Zaoblený hrot by mal byť opravený pilníkom; uistite sa, že okraje sú rovné.
- Skrutkovače používané v dielni je najlepšie skladovať v stojane. Týmto spôsobom je možné rýchlo vybrať správny skrutkovač.
- Udržujte rukoväť skrutkovača v čistote; masť rukoväť môže spôsobiť nehody.
- Skrutkovač by sa nikdy nemal používať ako páčidlo. Ak je takto nadmerne namáhaný, čepeľ sa môže zlomiť a poslať čiastočku ocele do ramena operátora alebo dokonca do jeho očí.



- Nepoužívajte kliešte na rukoväť skrutkovača, aby ste získali extra silu otáčania. Kľúč by sa mal používať iba na štvorhrannom drieku alebo podložke skrutkovača, ktorý je špeciálne navrhnutý na tento účel.
- Čepeľ skrutkovača nevystavujte nadmernému teplu, pretože to môže znížiť tvrdosť čepele.
- Nepoužívajte skrutkovač s rozštiepenou alebo zlomenou rukoväťou.
- Na kontrolu akumulátora alebo na zistenie, či je elektrický obvod pod napätím, nepoužívajte bežný skrutkovač.