

# Комплет гарнитура за Campagnolo Power како и за Fulcrum Ultra Torque.

1626A



## Profiles

---




623207




820

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција


## Usage (pictures)




За да се отстрани Campagnolo® Ultra Torque алуминиумски гонилец, користиме тенок штитник (F) кој цврсто го вметнуваме помеѓу гонилецот и садчето за долното лежиште. Потоа го вметнуваме клинестият продолжеток (E) внатре во долното лежиште и со употреба на универзален извлекувач (B), го отстрануваме гонилецот со завртување на вретеното (G) во насока на стрелките на часовникот. Вретеното може да се заврти со употреба на клуч од 19 mm или со крцкалка.



За демонтажа на Campagnolo® Power Torque карбонски гонилки, се користи истата процедура како кај алуминиумскиот гонилец, со исклучок на тоа дека мора да употребиме подебел пластичен штитник (D).



За да се отстрани лежиштето од гонилецот, ние користиме универзален извлекувач (B) заедно со продолжетокот за отстранување на лежиште (A).



За монтажа на лежиште на гонилецот, го користиме алатот за монтажа (C) заедно со чекан.

## Spare parts



Плоча за отстранување на алуминиумски парчиња од Campagnolo 1626A



Плоча за отстранување карбонски парчиња од Campagnolo 1626A



Приклучок за отстранување на парчиња од Campagnolo за 1626/2



Продолжеток за отстранување на лежиште за 1626А



Алат за поставување на лежиште Campagnolo



Вретено за 1626/2



Плоча за вретено 1626/2